



Produktdata

Produktfamilj	Lineryg
Produktnamn	Lineryg TR
Typ av produkt eller komponent	Plintblock
Enhetens korta namn	TRR
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Plinttyp	Genomgående
Plintnivå	1
Montagesätt	Clip-on
Nominella tvärsnitt	6 mm ²
Längd	69,5 mm
Färg	Grå
Kvantitet per set	50 st

Teknisk data

Bredd	8,2 mm
Höjd	43,5 mm
Anslutningar - plintar	Fjäderplint: 1 x uppströms Fjäderplint: 1 x nedströms
Number of connections	2
Anslutningsposition	Topp
Antal mätängar	2
Kabelarea	0,5...6 Mm ² , flexibel utan ändhylsa 0,2...10 Mm ² , fast med ändhylsa 0,2...6 Mm ² , flexibel med ändhylsa 0,2...6 mm ² , fast utan ändhylsa
Kabelns skallängd	12 mm
Verktygstyp	Flat skruvmejsel anslutning: Flat skruvmejsel fränkoppling:
Ue märkspänning	600 V CSA 800 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
[In] märkström	41 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1 50 A CSA 50 A cURus
Material	Polyamid 6/6: Isolerad kapsling Kopparlegering: Anslutning och skruv Kopparlegering: Överkopplings tillbehör Krom-nickelstål: fjäder
Dielektrisk förlust	0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 vid 1 MHz
Resistivitet	10000 MΩ.M överensstämmer med IEC 60093 10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans	1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093 1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans	500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd	V0, tjocklek 0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt	16,8 g

Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spacial-kapslingar

Miljö

Produktcertifieringar	VDE DNV CSA IEC-Ex GL CURus LR EAC ATEX
Dielektrisk styrka	1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift	-40...130 °C överensstämmer med IEC 60216-1 -40...130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	16 g
Förpackning 2 vikt	838 g
Förpackning 3 vikt	88,74 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------