



Produktdata

Produktområde	Harmony Relay
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Kontakter arrangemang	Separat
Produktkompatibilitet	Plug-in relä RXM med 3 C/O kontakt
Typ av stift	Platt
Enhetens korta namn	RXZ
Försäljning per odelbar kvantitet	10

Teknisk data

[I _{th}] termisk ström fritt i luft	10 A
U _e märkspänning	< 250 V
Anslutningar - plintar	Kontaktidon, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel med ändhylsa Kontaktidon, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel med ändhylsa Kontaktidon, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) fast utan ändhylsa Kontaktidon, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) fast utan ändhylsa
Åtdragningsmoment	< 1 N.m för M3
Montering	Med skruv (panel) Snäpp (35 mm symmetrisk DIN-skena)
Märkning	CE
Bredd	27 mm
Produktens vikt	0,066 kg

Miljö

Standarder	IEC 61984
Produktcertifieringar	UL Lloyd's CSA
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...55 °C
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrka	2500 V

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,061 kg
--------------------	----------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja

RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------