



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Komplett kontaktidon med fäste
Enhetens korta namn	ZB5
Material montagehållare	Plast
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Typ av huvud	Standard
Kontaktbestyckning	2 NC
Kontakter drift	Långsamtbrytande
Typ av kontaktblock	Enkel
Anslutningar - plintar	Flatstiftanslutning 1 x 6.35 mm Flatstiftanslutning 2 x 2.8 mm

Teknisk data

Bredd	30 mm
Höjd	42 mm
Djup	32 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1	(11-12)NC
Enhetskomposition	Hus Montagesockel
Användning kontakter	Standardkontakter
Positiv öppning	Med överensstämmelse med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Manöverrörelse	1,5 Mm (NC ändra elektrisk tillstånd) 4,3 mm (total rörelse)
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Material i anslutning	Silverlegering (Ag/Ni)
[Ui] isolationsspänning	250 V 3) överensstämmelse med EN 60947-1
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ vid 5 V, 1 mA i ren miljö överensstämmelse med EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ vid 17 V, 5 mA i ren miljö överensstämmelse med EN/IEC 60947-5-4

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmelse med IEC 60529
Standarder	EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	BV DNV UL CSA LROS (Lloyds register of shipping) GL RINA

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------