



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Déclenchement voltométrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	MX + OF
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	3 A at 415 V, CA 6 A at <= 240 V, CA
[Uc] tension circuit de commande	100...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V cc
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti9 DPN Vig Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 ID D40 Acti 9 Acti9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Acti9 ID Acti 9 Acti 9 DPN
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Hauteur	82,5 Mm
Largeur	18 Mm
Profondeur	73,5 Mm
Poids du produit	65 G
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm² - souple Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,5...2,5 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 Mm for bas connection
Couple de serrage	1 N.M bas
Code de compatibilité	MX + OF

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 Cm
Largeur de l'emballage 1	3 Cm
Longueur de l'emballage 1	9,3 Cm
Poids de l'emballage 1	70 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	8,7 Cm
Largeur de l'emballage 2	10 Cm
Longueur de l'emballage 2	26,5 Cm
Poids de l'emballage 2	624 G
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	30 Cm
Largeur de l'emballage 3	30 Cm
Longueur de l'emballage 3	40 Cm
Poids de l'emballage 3	6,103 Kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------