

## Технические данные продукта

### Характеристики

# MGU2.008.25

Рамка с декоративным элементом, 4 места,  
бежевый



### Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Basic
Количество мест	4-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Слоновая кость
Декоративный цвет	Слоновая кость

### Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: промежуточная часть Сплав zamak: рамка ASA + PC: рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	298 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Вес	0,056 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Аммиак Бензин Спирт Ацетон Белизна Жидкое мыло Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Масло
Экологичность	Не содержит галогенов

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)  Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

---

Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---