

Технические данные продукта Характеристики

MGU5.037.25TAZD

Розетка с з/к со шторками (винтовой зажим) с крышкой бежевый 2P+E 2м



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип продукта	Розетка
Название	Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество разъемов (гнезда)	1
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Стандарт розетки	Немецкий
Стандартное описание розетки	C заземляющим контактом

Дополнительные характеристики

Тип крышки	Hinged cover
Номинальный ток	16 А в 250 В переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты
Цветовой оттенок	Кремовый (RAL 9010)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 Мм ² - жесткость кабеля: Гибкий 0...4 мм ² - жесткость кабеля: Жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и I _n = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая износостойкость	10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	PA (полиамид) 6: крышка механизма ASA + PC: крышка с креплением на петлях Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия	Блестящий
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт. пленка
Сертификаты	FR.ME63.B02375 AC
Глубина встраивания	30 мм
Глубина	40 мм
Ширина	70,9 мм
Высота	70,9 мм
Вес	0,0753 кг
Поверхность	Необработанная

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или неадекватности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующую и полную анализ степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условий соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Условия эксплуатации

Рабочая температура	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Аммиак Жидкое мыло Жидкий стеклоочиститель Белизна Бензин Ацетон Масло Стойкий к УФ Спирт
Экологичность	Не содержит галогенов

Тип упаковки

Вес упаковки 1	71,000 г
Высота упаковки 1	50,000 мм
Ширина упаковки 1	75,000 мм
Длина упаковки 1	75,000 мм

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует  Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---