

## Технические данные продукта

### Характеристики

## MGU5.421.25ZD

Компьютерная розетка 1XRJ45 Катушка 5Е,  
с полем для надписи бежевый 2м



### Основные характеристики

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Серия                      | Unica                                |
| Название                   | Unica (стандартный дизайн)           |
| Тип продукта               | Компьютерная розетка                 |
| Область применения         | Связь                                |
| Комплектация изделия       | Механизм                             |
| Оттенок цвета              | Слоновая кость                       |
| Тип информационной розетки | RJ45 4 контакт(ы) Кат.5е < 155 МГц   |
| Поставляемое оборудование  | Защитный экран<br>Держатель таблички |

### Дополнительные характеристики

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип сети обмена данными      | 1000BASE-T                                            |
| Протокол порта связи         | ATM 155 Мбит/с                                        |
| Количество модулей           | 2 модуля                                              |
| Количество разъемов (гнезда) | 1                                                     |
| Тип разъема                  | Infraplus                                             |
| Тип присоединения            | S-One                                                 |
| Тип экранирования            | U/UTP                                                 |
| Разводка проводов            | Неэкранированная витая пара                           |
| Соединения – клеммы          | Щелчок                                                |
| Маркировка                   | Цветовая кодировка                                    |
| Монтаж устройства            | Утопленный                                            |
| Способ установки             | Винты<br>Винтом: shield                               |
| Направление установки        | Прямой                                                |
| Материал                     | ASA + PC: крышка механизма<br>Сплав zamak: монт. рама |
| Глубина                      | 36 mm                                                 |
| Ширина                       | 70,9 mm                                               |
| Высота                       | 70,9 mm                                               |
| Глубина встраивания          | 25 mm                                                 |
| Вес нетто                    | 0,051 kg                                              |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP40                                                                                                    |
| Степень ударостойкости IK                 | IK01                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды      | 15...30 °C                                                                                              |
| Температура окружающей среды при хранении | 0...35 °C                                                                                               |
| Характеристики окружающей среды           | Бензин<br>Жидкий стеклоочиститель<br>Спирт<br>Масло<br>Белизна<br>Ацетон<br>Стойкий к УФ<br>Жидкое мыло |
| Стандарты                                 | ISO 8877                                                                                                |

## Тип упаковки

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,0 cm   |
| Package 1 Width              | 7,5 cm   |
| Package 1 Length             | 7,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 48,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 8,0 cm   |
| Package 2 Width              | 20,0 cm  |
| Package 2 Length             | 22,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 588,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 50       |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 3,312 kg |

## Экологичность предложения

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Директива EC RoHS    | Анализируется                              |
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|