


## Технические данные продукта

### Характеристики

# MGU6.002.554

## Рамка, 1 место, хамелеон голубой лед/ бежевый



### Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Plus
Количество мест	1-постовая
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Холодный голубой
Декоративный цвет	Слоновая кость

### Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка ASA + PC: промежуточная часть ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	90 мм
Глубина	14 мм
Вес	0,022 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Жидкий стеклоочиститель Спирт Ацетон Стойкий к УФ Жидкое мыло Белизна Масло Бензин Аммиак
Экологичность	Не содержит галогенов

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>

---

Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---