


Технические данные продукта

Характеристики

MGU6.004.567

Рамка горизонтальная, 2 места, хамелеон песчаный/ бежевый



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Plus
Количество мест	2-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Песок
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка ASA + PC: промежуточная часть ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 mm
Ширина	161 mm
Глубина	14 mm
Расстояние между центрами	71 mm
Вес нетто	0,035 kg
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Спирт Жидкое мыло Ацетон Жидкий стеклоочиститель Белизна Масло Стойкий к УФ Бензин

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	35,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	232,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,068 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------