


Технические данные продукта

Характеристики

MGU6.006.25

Рамка горизонтальная, 3 места, хамелеон
бежевый



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Plus
Количество мест	3-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Слоновая кость
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка ASA + PC: промежуточная часть ASA + PC: рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 mm
Ширина	232 mm
Глубина	14 mm
Расстояние между центрами	71 mm
Вес нетто	0,05 kg
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Бензин Ацетон Масло Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Белизна Спирт

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	48,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	314,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	75
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,157 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---