

Технические данные продукта

Характеристики

MGU6.006.524

Рамка горизонтальная, 3 места, хамелеон
шампань/ бежевый



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Plus
Количество мест	3-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Light grey
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: декоративная рамка ASA + PC: промежуточная часть ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	232 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Вес	0,05 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Белизна Аммиак Бензин Стойкий к УФ Масло Спирт Ацетон Жидкий стеклоочиститель
Экологичность	Не содержит галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
