

Karta danych technicznych produktu

Parametry

GV1G09

Bloki zasilające zestaw szyn od góry



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	FT
Skrócona nazwa urządzenia	GV1G
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis biegunów	3P
Zgodność gamy	TeSys GV3 TeSys D TeSys K TeSys U TeSys LS1

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd pracy [Ie]	63 A
Miejsce montażu	Góra
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-1
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 stały AWG 4 Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...16 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...16 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...25 mm ² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5...4 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5...6 mm ² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2,5...4 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 elastyczny AWG 4
Moment dokręcania	1,7 N.M - w zaciski śrubowe 2,2 N.m - w złącze
Masa produktu	0,04 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	48 g
Wysokość dla opakowania 1	4,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,3 cm
Długość dla opakowania 1	6,3 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
