

Gegevensblad product

Kenmerken

08176

Prisma G - Uitbreidingsverdeler - 300x1080mm
- 18 modules - IP30



Hoofd

Range	Prisma
Range of product	Prisma G
Product or component type	Kabelgoot
Compatibiliteit product	Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
Device application	Elektrische verdeling met lage spanning
Type behuizing	Functionele behuizing geleverd als set
Beschrijving behuizing/cel	Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Montage behuizing	Oppervlak
Bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
Type frontplaat	Zonder moet afzonderlijk worden besteld
Aantal verticale modules	18
Aantal modules (18 mm) per rij	10
Normen	IEC 61439-2 IEC 62208 IEC 61439-1

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails conform aan IEC 61439-2
Network frequency	50/60 Hz
[In] rated current	630 A bij 40 °C conform aan IEC 61439-2
Icw korte duurstroom	25 kA 1 s conform aan IEC 61439-2
Ipk nominale grensstroompiek	53 kA conform aan IEC 61439-2
Elektrische isolatieklasse	Klasse I
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Oppervlakte afwerking	Glad Mat
Colour	Wit (RAL 9001)
Breedte	300 mm
Hoogte	930 mm
Diepte	205 mm
Net weight	8,68 kg
Quantity per set	Set van 1

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking IP30 zonder deur IP40 met deur IP41 met deur en overkapping
IK beschermingsgraad	IK07 zonder deur conform aan EN/IEC 62262 IK08 met deur
Mechanische stevigheid	Seismische tests - 2,5 G conform aan IEC 60068-2-57

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,2 cm
Package 1 Width	35,5 cm
Package 1 Length	97,5 cm
Package 1 Weight	8,802 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	99,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	138,88 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product