

Gegevensblad product

Kenmerken

13958

Mini Kaedra - Weerbestendige behuizing - 1x6 modules - 1xOpening - 1xKlemmenblok



Hoofd

Range	Kaedra
Product or component type	Weerbestendige behuizing
Enclosure type	Minikast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd	1 markeerkit 1 klemmenblok met 8 gaten 1 steun klemmenblok
Beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementair

Montage behuizing	Oppervlak
Aantal modules van 9 mm	12
Aantal modules (18 mm) per rij	6
Totaal aantal modules (18 mm)	6
Aantal horizontale rijen	1
Elektrische isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
Meegeleverde apparatuur	1 markeringskit 1 klemmenblok 8 openingen 1 steun aansluitblok
Type frontplaat	Transparant
Vermogensdissipatie in W	11 W
[In] rated current	63 A
Railtype	DIN
Aantal voorgestane PG ISO	3
Aantal klemmenblokken	1 met 8 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Locking options description	Optioneel sleutelslot
Materiaal kast	Zelfdovend polymeer
Breedte	159 mm
Hoogte	200 mm
Diepte	112 mm
Inwendige diepte	56 mm
Kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Standards	IEC 60439-3 EN 50102 IEC 60529 IEC 670 EN 50262
Vuurbestendigheid	750 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010 UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category	II
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,150 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	586,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	22,000 cm
Package 2 Width	34,500 cm
Package 2 Length	40,500 cm
Package 2 Weight	4,374 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	168
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	119,880 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------