

Gegevensblad product

Kenmerken

29376

BA - Controller - Automatisch - Us=220-240V
AC - Compact/Masterpact



Hoofd

Productnaam	BA
Type product of component	Besturingsunit

Complementair

Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC bij 50/60 Hz
Werkingsmodus	Stop (zowel normale als vervangingsbron 'uit') Geforceerde werking op normale bron Geforceerde werking op vervangingsbron Automatische bediening
Onderling vergrendelde apparat	Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630 Masterpact NT
Selectiemodi	Stroomonderbreker bij R Stroomonderbreker bij N
Testfunctie	Door de P25M-vermogenschakelaar die de controller voedt te openen
Bijkomende functie	Extra contact: omschakeling op vervangingsbron alleen wanneer contact gesloten Vrijwillige omschakeling naar vervangingsbron (bv. bediening energiebeheer)
Lokale signalering	Tripschakelaar Uit Aan
Ingangstype	Neemt contact op met klant vrijwillege volgorde voor overdracht naar bron R
Outputtype	Neemt contact op met klant: indicatie van werking in automatische of stopmodus
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	8 A
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Omgeving

Normen	IEC 947-5-1
IP beschermingsgraad	Connectoren: IP20 conform aan EN 60529 Voorkant: IP40 conform aan EN 60529 Zijkant: IP30 conform aan EN 60529
IK beschermingsgraad	Voorkant: IK07 conform aan EN 50102

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------