

Gegevensblad product

Kenmerken

713682

WIBE - Staaldraad HT-2323 - 100m - Ø3mm - RVS 316L



Hoofd

Range	Wibe
Range of product	Wibe-kabelladders
Product or component type	Staaldraad
Device short name	HTR-2323

Complementair

Maximale belasting	700 kg
Material with surface treatment	Roestvrij staal
Diameter	3 mm
Gewicht product	5,6 kg / 100 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,3 cm
Package 1 Width	0,3 cm
Package 1 Length	100 cm
Package 1 Weight	55 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist