

Gegevensblad product

Kenmerken

716184

WIBE - Bocht 90° buiten 15 - 500mm - Thermisch verzinkt



Hoofd

Range	Wibe
Range of product	Wibe-kabelladders
Device short name	15
Product or component type	Bocht van 90° aan buitenzijde

Complementair

Type richtingsverandering	Horizontaal
Binnenstraal	904 mm
Type zijprofiel	Gesloten profiel
Type sport	Geperforeerd profiel
Bestemming product	Kabelladder 500 mm breedte
Material with surface treatment	Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class	C3/C4
Height	55 mm
Width	1533 mm
Depth	1533 mm
Gewicht product	640 kg / set van 100

Omgeving

Mounting location	Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
-------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	49,7 cm
Package 1 Length	153,3 cm
Package 1 Weight	6,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------