


# Gegevensblad product

## Kenmerken

# 718562

Wibe - KHZP - Ladderbaan - Gesloten zijprofiel  
 - Geperforeerde sport - 55x150mm - L=6m -  
 Thermisch verzinkt



### Hoofd

Gamma	Wibe
Productnaam	Wibe-kabelladders
Type product of component	Kabelladder
Modelnaam apparaat	KHZP
Apparaattoepassing	Industriële toepassing

### Complementair

Type zijprofiel	Gesloten profiel
Type sport	Geperforeerd profiel
Montagezone	Binnenshuis Buitenshuis
Rung spacing	250 mm
Material with surface treatment	Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class	C3/C4
Hoogte	55 mm
Breedte	150 mm
Lengte	6 m
Gewicht product	260 kg / 100 m

### Omgeving

Mounting location	Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Normen	IEC 61537

### Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	16,2 kg
----------------------	---------

### Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>

---

RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>

---

### contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---