

Gegevensblad product

Kenmerken

A9C30115

iTLi - Impulsschakelaar 1P - 1NO - In=16A -
Uc=24V AC/12V DC



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	Acti9 iTL
Product or component type	Impulsrelais
Device short name	iTLi
Device application	Omwisselingsrelais
Zuilen	2P
Samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
In toegekende stroomsterkte	16 A
Network type	AC
Spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
Control type	Afstands- en handbediening Spoelafsluiting
Type controlesignaal	Impuls
Schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut 100 schakeloperaties/dag
Impulsduur	50 ms...1 s
Type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Height	84 mm
Width	18 mm
Depth	60 mm
Electrical durability	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² stijf met Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel met kopring Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² stijf Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² stijf met Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel met kopring
Wire stripping length	11 mm
Tightening torque	1 N.m
Bereik compatibiliteit	Acti 9 iATEt[RETURN]Acti 9 iATLc[RETURN]Acti 9 iATLc+s[RETURN]Acti 9 iATLm[RETURN]Acti 9 iATLs[RETURN]Acti 9 iETL iTL 16[RETURN]Acti 9 iATLc +c

Omgeving

Standards	EN 669-2-2 EN 669-1
Product certifications	GOST[RETURN]CCC
Quality labels	CEBEC NF IMQ VDE KEMA
Geluidsniveau	60 dB
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (bij openen) IP40 conform aan IEC 60529 (in behuizing)
Pollution degree	3
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	1,7 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	112 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9,1 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	1,398 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	17,563 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------