

Gegevensblad product

Kenmerken

A9C70342

ARA - Herinschakelbare automatiseringsunit voor IID - 230V/50Hz



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product or component type	Automatisch hersluitingshulpelement
Device short name	ARA iID
Samenstelling signaleringscontacten	2 OF spanningsvrije contacten
Spanning op signalisatiecircuit	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Complementair

Besturingstype	Remming van automatische onderhouden 230 V AC 50/60 Hz Laatste herinschakeling impuls 230 V AC 50/60 Hz
Ingangsstroom	5 mA
Impulsduur	>= 200 ms stuurkring
Responstijd	< 500 ms
Us nominale voedingsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Stroomverbruik in W	2 W
[Ui] rated insulation voltage	400 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Instellingswaarde	Programma 1: 15 hersluiting pogingen, lange vaste cyclus
Lokale signalering	Knipperend oranje LED: niet operationeel Knipperend groen LED: normale werking Knipperend rood LED: inschakelingscyclus wordt uitgevoerd Vast rood LED: automatische hersluitvergrendeld
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	NEE
Aantal modules van 9 mm	7
Height	93 mm
Width	63 mm
Depth	75,5 mm
Net weight	440 g
Colour	Wit
Elektrische duurzaamheid	5000 cycles
Voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Wire stripping length	Voeding: 10 mm for onderzijde connection Invoer: 10 mm for onderzijde connection Uitvoer: 8 mm for bovenzijde connection
Tightening torque	Voeding: 1 N.m Invoer: 1 N.m Uitvoer: 0,7 N.m
Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iID Aardlekschakelaar
Compatibiliteit product	2P iID

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947
Overvoltage category	II
Tropicalisation	2
Relatieve vochtigheid	93 % bij 40 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,600 cm
Package 1 Width	11,200 cm
Package 1 Length	16,600 cm
Package 1 Weight	511,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,565 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------