

Gegevensblad product

Kenmerken

A9N18580

Vigi C120 - Aardlekelement 4P - 500mA - Type A



Hoofd

Product or component type	Add-on aardlekschakelaars
Device short name	Vigi C120
Poles description	4P
[In] rated current	125 A
Network type	AC
Aardlekgevoeligheid	500 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A

Complementair

Locatie eenheid in systeem	Vertrekker
Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan IEC 60947-2
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Aantal modules van 9 mm	10
Height	95 mm
Width	198 mm
Depth	73 mm
Net weight	0,58 kg
Colour	Wit
Mechanical durability	20000 cycles
Connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen1...35 mm ² flexibel Tunnelaansluitklemmen1...50 mm ² stijf
Wire stripping length	15 mm
Tightening torque	3,5 N.m

Omgeving

Standards	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-2
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...60 °C

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten van de producties van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	13,2 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Package 1 Weight	680,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,927 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------