



Hoofd

Range of product	Acti 9 Clario Librio Prodis
Type product of component	OC en fout contact met PLC interface
Modelnaam apparaat	OF+SD 24
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO + 1 NC
In toegekende stroomsterkte	2...100 mA: 24 V DC +/- 20 %
Stap van 9 mm	1

Complementair

Bereik compatibiliteit	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Connectoren Ti24 Acti 9 - C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
Ui toegekende isolatiespanning	500 V conform aan IEC 60664-1
Uimp toegekende schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60664-1
Lokale signalering	Mechanische indicator
Installatiewijze	Vast
Montagesteun	DIN-rail
Hoogte	85,5 mm
Breedte	9 mm
Diepte	73,5 mm
Netto gewicht	28 g
Kleur	Wit
Elektrische duurzaamheid	20000 cycles conform aan IEC 60947-5-4
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklem Ti24 (bovenzijde) 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - stijf Veerklem Ti24 (bovenzijde) 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel
Draadstriplengte	10 mm

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassingen of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Normen	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Kwaliteitslabels	CE
Pollutiegraad	2 conform aan IEC 60664-1
Overspanningscategorie	III
Tropicalisatie	2 conform aan IEC 60947-5-1
Relatieve vochtigheid	93 % bij 40 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag	-40...85 °C

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------