

Gegevensblad product

Kenmerken

A9N26929

OF+SD/OF - Dubbel contact - 24-130V
DC/24-415V AC - Acti9 - Hulpelem.



Hoofd

Range of product	Clario Acti 9 Prodis Librio
Type product of component	Dubbel OC of fout contact
Modelnaam apparaat	OF en OF of OF en SD
Samenstelling signaleringscontacten	2 C/O
In toegekende stroomsterkte	1 A: 130 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
Stap van 9 mm	1

Complementair

Bereik compatibiliteit	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 - C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Vigi
Installatiewijze	Vast
Montagesteun	DIN-rail
Hoogte	90 mm
Breedte	9 mm
Diepte	73,5 mm
Netto gewicht	38 g
Kleur	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel Klemaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf Klemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopering
Draadstriplengte	9 mm
Aanspanmoment	1 N.m

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Product certificaten	ASTA ASEFA LCIE KEMA
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Pollutiegraad	3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisatie	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	46 g
Hoogte verpakking 1	2,2 cm
Breedte verpakking 1	8 cm
Lengte verpakking 1	9,2 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	12
Gewicht verpakking 2	614 g
Hoogte verpakking 2	8,7 cm
Breedte verpakking 2	10 cm
Lengte verpakking 2	26,5 cm
Type verpakking 3	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	108
Gewicht verpakking 3	6,009 kg
Hoogte verpakking 3	30 cm
Breedte verpakking 3	30 cm
Lengte verpakking 3	40 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------