

Gegevensblad product

Kenmerken

A9Q21325

Vigi iC60 - Aardlekelement 3P - In=25A - 30mA
- Type A



Hoofd

Range	Acti 9
Product or component type	Add-on aardlekschakelaars
Device short name	Vigi iC60
Poles description	3P
[In] rated current	25 A
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfsspanning	400...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-1 400...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Aantal modules van 9 mm	6

Complementair

Locatie eenheid in systeem	Vertrekker
Technologie uitschakeling differentiël	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan IEC 60947-2
Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Compatibiliteit product	Enkelvoudige klem
Local signalling	Uitschakelindicator
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Plug-in
Comb busbar and distribution block compatibility	Onderzijde: JA
Height	91 mm
Breedte	54 mm
Depth	73,5 mm
Net weight	0,21 kg
Connections - terminals	Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...25 mm² stijf zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...16 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...16 mm² flexibel met kabeluiteinde
Wire stripping length	14 mm for onderzijde connection
Tightening torque	2 N.m onderzijde

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan IEC 61009-1
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	14,500 cm
Package 1 Weight	223,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,798 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------