

Gegevensblad product

Kenmerken

LE4D18F7

TeSys LE - Directstarter+scheider in behuizing - 18A - Spoel:110V 50/60Hz



Hoofd

| | |
|---|---|
| Gamma | TeSys |
| Productnaam | TeSys LE |
| Modelnaam apparaat | LE4D |
| Type product of component | Geïsoleerde DOL-starter |
| Apparaattoepassing | Norm |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Gebruikscategorie | AC-3 |
| Apparaatsamenstelling | Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor Zekeringonderbreker |
| Ie toegekende bedrijfstrom | 18 A AC-3 |
| Motorvermogen kW | 10 KW bij 500 V AC 50/60 Hz 4 KW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 9 KW bij 415 V AC 50/60 Hz 9 KW bij 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 110 V AC 50/60 Hz |
| Ithe conventionele thermische stroom in behuizing | 18 A |
| Verbonden zekeringsvermogen | 20 A 10 x 38 mm aM |
| Besturingstype | Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O |

Complementair

| | |
|--------------------|--|
| Nummer kabelinvoer | 2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: ISO32 bovenkant 2 kabelingang: ISO40 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis 2 kabelingang: ISO32 basis 2 kabelingang: ISO40 basis |
| Breedte | 186 mm |
| Hoogte | 330 mm |
| Diepte | 175,5 mm |
| Netto gewicht | 2,2 kg |

Omgeving

| | |
|--|----------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP65 conform aan IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad | IK07 conform aan IEC 60529 |
| Normen | IEC 60947-4-1 |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | -5...40 °C |
| Milieu-eigenschappen | Standaard omgeving |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-------------------------------------|---|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwikvrij | Ja |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel Van Het Product |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|