

Gegevensblad product Kenmerken

LE4D35F7

TeSys LE - Directstarter+scheider in behuizing - 35A - Spoel:110V 50/60Hz



Hoofd

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys LE
Modelnaam apparaat	LE4D
Type product of component	Geïsoleerde DOL-starter
Apparaattoepassing	Norm
Materiaal	Polycarbonaat
Gebruikscategorie	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor Zekeringonderbreker
Ie toegekende bedrijfstrom	35 A AC-3
Motorvermogen kW	15 KW bij 380/400 V AC 50/60 Hz 15 KW bij 415 V AC 50/60 Hz 15 KW bij 440 V AC 50/60 Hz 7,5 KW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 18,5 KW bij 500 V AC 50/60 Hz 18,5 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	110 V AC 50/60 Hz
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	35 A
Verbonden zekeringsvermogen	32 A 14 x 51 mm aM
Besturingstype	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementair

Nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: ISO32 bovenkant 2 kabelingang: ISO40 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis 2 kabelingang: ISO32 basis 2 kabelingang: ISO40 basis
Breedte	186 mm
Hoogte	330 mm
Diepte	175,5 mm
Netto gewicht	5,19 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan IEC 60529
Normen	IEC 60947-4-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-5...40 °C
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

contractuele waarborg

Garantie

18 months
