

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# LE4D35P7

TeSys LE - Directstarter+scheider in behuizing  
- 35A - Spoel:230V 50/60Hz



### Hoofd

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys LE
Modelnaam apparaat	LE4D
Type product of component	Geïsoleerde DOL-starter
Apparaattoepassing	Norm
Materiaal	Polycarbonaat
Gebruikscategorie	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor Zekeringonderbreker
Ie toegekende bedrijfstrom	35 A AC-3
Motorvermogen kW	15 KW bij 380/400 V AC 50/60 Hz 15 KW bij 415 V AC 50/60 Hz 15 KW bij 440 V AC 50/60 Hz 7,5 KW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 18,5 KW bij 500 V AC 50/60 Hz 18,5 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	35 A
Verbonden zekeringsvermogen	32 A 14 x 51 mm aM
Besturingstype	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

### Complementair

Nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: ISO32 bovenkant 2 kabelingang: ISO40 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis 2 kabelingang: ISO32 basis 2 kabelingang: ISO40 basis
Breedte	186 mm
Hoogte	330 mm
Diepte	175,5 mm
Netto gewicht	5,19 kg

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan IEC 60529
Normen	IEC 60947-4-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-5...40 °C
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

## Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------