

Gegevensblad product

Kenmerken

LG1K065Q706A37

TeSys LG - Directstarter in beh.+noodstop -
1-1,6A - Stuurspanning: 380V AC



Hoofd

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys LG
Modelnaam apparaat	LG1K
Type product of component	Geïsoleerde DOL-starter
Apparaattoepassing	Veiligheid
Gebruikscategorie	AC-3
Apparaatsamenstelling	Contactoor Lastscheider Stroomonderbreker
Motorvermogen kW	0,25 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 0,55 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
Instelbereik thermische beveiliging	1...1,6 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop start wit I Drukknop stop zwart O Rotatiehendel noodstop rood Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood

Complementair

Nummer kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Breedte	175 mm
Hoogte	165 mm
Diepte	165 mm
Netto gewicht	0,97 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Materiaal	Polycarbonaat
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan IEC 60529
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Duurzaamheid van het aanbod

REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------
