

Gegevensblad product

Kenmerken

LG8K06Q703

TeSys LG - Omkeerstarter in behuizing -
0,25-0,40A - Stuurspanning: 380/400V AC



Hoofd

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys LG
Modelnaam apparaat	LG8K
Type product of component	Ingesloten DOL omkeerstarter
Apparaattoepassing	Veiligheid
Gebruikscategorie	AC-3
Apparaatsamenstelling	Omkeercontactor Stroomonderbreker
Motorvermogen kW	0,06 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 0,09 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 0,12 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
Instelbereik thermische beveiliging	0,25...0,4 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop stop zwart O Keuzeschakelaar 2 posities start zwart I-II Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood

Complementair

Nummer kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Breedte	175 mm
Hoogte	165 mm
Diepte	146 mm
Netto gewicht	1,64 kg

Omgeving

Normen	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Materiaal	Polycarbonaat
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (voor behuizing)
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan IEC 60529
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	1,94 kg
----------------------	---------

Duurzaamheid van het aanbod

REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------
