

Gegevensblad product Kenmerken

LG8K09Q714

TeSys LG - Omkeerstarter in behuizing - 6-10A - Stuurspanning: 380/400V AC



Hoofd

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys LG
Modelnaam apparaat	LG8K
Type product of component	Ingesloten DOL omkeerstarter
Apparaattoepassing	Veiligheid
Gebruikscategorie	AC-3
Apparaatsamenstelling	Omkeercontactor Stroomonderbreker Vergrendelsysteem met hangslot
Motorvermogen kW	4 KW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 4 KW bij 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
Instelbereik thermische beveiliging	6...10 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop stop zwart O Keuzeschakelaar 2 posities start zwart I-II Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood

Complementair

Nummer kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Breedte	175 mm
Hoogte	165 mm
Diepte	146 mm
Netto gewicht	1,64 kg

Omgeving

Normen	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Materiaal	Polycarbonaat
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (voor behuizing)
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan IEC 60529
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	2,016 kg
Gewicht verpakking 2	32,692 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Duurzaamheid van het aanbod

REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------