

Gegevensblad product

Kenmerken

METSECT5CC005

PowerLogic - Stroommeet transformator -
Kabel Ø21 - In=50A/Isec=5A



Hoofd

Gamma	PowerLogic
Productnaam	CT
Type product of component	Stroomtransformator
Secundaire stroom	5 A
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1 bij 1,25 VA Klasse 3 bij 1,5 VA
In nominale stroom	50 A

Complementair

Type stroomtransformator	Tropenvast voor kabel
Ratio stroomtransformator	50/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	3 kA
Dynamische weerstandstroom	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
Ui nominale isolatiespanning	3 kV
Installatiewijze	Clip-on Met schroeven
Montagesteun	Montageplaat DIN-rail
Breedte	Buiten: 44 mm
Hoogte	Buiten: 65 mm
Diepte	Frame: 30 mm Totaal: 37 mm
Diameter	21 mm
Netto gewicht	0,19 kg
Uimp nom. schokgolfsparing	3 kV
Elektrische isolatieklasse	Klasse B
Buitendiameter kabel	21 mm
Dichting	Met

Omgeving

Normen	VDE 0414 IEC 61869-2
Product certificaten	CE
IP beschermingsgraad	IP20
Relatieve vochtigheid	0...95 %
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	188 g
Gewicht verpakking 2	17,572 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.