

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# NSYSBM405012

Industriële doos - Volle deur - 400x500x120mm  
- IP66 - IK10 - Metaal - RAL7035



### Hoofd

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial SBM
Apparaattoepassing	Multifunctioneel
Category	Industriële doos
Modelnaam apparaat	SBM
Type behuizing	Doos in volle uitvoering
Nominale hoogte kast	400 mm
Nominale breedte kast	500 mm
Nominale diepte kast	120 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 afdekplaat 1 behuizing 6 schroef afdekking
Samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast
Type frontplaat	Volle deur
Bevestiging deksel	Metalen schroef halve slag
Type slot	Borgschroef PZ2 buiten verzegelde zone
Verwijderbare delen	Kap via borgschroeven

### Complementair

Materiaal	Plaatstaal
Oppervlakte afwerking	Polyesterpoeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Product certificaten	DNV LR UL BV GL
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Omgevingstemperatuur voor opslag	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Netto gewicht	7,35 kg

### Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

---

RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>

---

### contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---