



Principale

Range of product	Acti 9
Tip produs sau componenta	OC and fault contact
Nume scurt al dispozitivului	OF si SD
Compozitie contacte de semnalizare	2 C/O
[In] curent nominal	3 A 415 V c.a. - 50/60 Hz 6 A <= 240 V c.a. - 50/60 Hz 1 A 130 V c.c. 3 A <= 48 V c.c.
Module de 9 mm	1

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Înălțime	102,8 mm
Lățime	15,3 mm
Adâncime	75,5 mm
Durabilitate electrică	10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
Conexiuni - borne	Plate terminal1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm ² - rigid Plate terminal1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - flexibil Plate terminal1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - flexible with ferrule Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm ² - rigid Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm ² - flexibil Plate terminal2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a firului	10 mm
Cuplu de strângere	1 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	LCIE KEMA ASEFA ASTA
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	66 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2,3 cm
Latimea formei de impachetare 1	7,8 cm

Lungimea formei de impachetare 1	10,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	9
Greutatea formei de impachetare 2	657 g
Inaltimea formei de impachetare 2	12 cm
Latimea formei de impachetare 2	9 cm
Lungimea formei de impachetare 2	24 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	81
Greutatea formei de impachetare 3	6,317 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Durabilitatea ofertei

Conform REACh fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------