



Základní popis

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys K
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Označení přístroje	LA1
Kompatibilní řada	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K
Montážní poloha	Čelní
Složení kontaktů	2 Z + 2 V
Provoz kontaktů	Bez čas. zpoždění (mžiková)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V podle IEC 60947-5-1 600 V podle UL 60947-5-1 600 V podle CSA C22.2 č. 60947-5-1
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A (at 50 °C)
Normy	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 č. 60947-5-1 GB / T 14048.5 JIS C8201-5-1
Certifikace výrobků	Schéma CB[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]ETL[RETURN]

Doplňky

Irms jmen.zapínací proud	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Dovolený jmenovitý krátkodobý proud	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Jmenovitý proud pojistky	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimální spínací proud	5 mA
Minimální spínané napětí	17 V
Nepřekrývající se délka	0,5 mm
Izolační odpor	> 10 MΩ
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,34...1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,75...4 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...4 mm ² pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,34...1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,75...4 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...4 mm ² pevný
Krouticí moment	1,3 N.M - pomocí šroubováku Philips č. 2 1,3 N.m - pomocí šroubováku pozidriv No 2
Výška	30 mm
Šířka	38 mm
Hloubka	35 mm
Hmotnost přístroje	0,045 kg

Prostředí

Popis prostředí	Normální prostředí
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Použití ochrany	TC podle IEC 60068
Teplota okolí pro uskladnění	-50...80 °C
Provozní teplota	-25...50 °C
Pracovní nadmořská výška	2000 m

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,295 cm
Šířka balení 1	3,823 cm
Délka balení 1	3,917 cm
Hmotnost balení 1	30,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	4,4 cm
Šířka balení 2	16,698 cm
Délka balení 2	15,45 cm
Hmotnost balení 2	401,0 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	100
Výška balení 3	15,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	4,651 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------