



Základní popis

Řada	Unica
Použití zařízení	Napájení
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Označení řady	Unica (standard)
Představení přístroje	Mechanismus
Počet zásuvek	1
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Standard pro zásuvku	Francie
Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík

Doplňky

Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 Mm ² - tuhost kabelu: ohebný 0...4 mm ² - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu
Počet ks v sadě	Sada 1 bublinové sáčky
Certifikace výrobku	FR.ME63.B02375 AC
Hloubka zapuštění	27 mm
Hloubka	37 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm

Prostředí

Provozní teplota	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Odolný UV Bělidlo Olej Tekuté mýdlo Alkohol Kapalina na čištění oken Aceton Benzín

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	32,25 g
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	6,5 cm
Délka balení 1	6,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	389 g
Výška balení 2	4,5 cm
Šířka balení 2	13,5 cm
Délka balení 2	33,5 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	5,051 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------