



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Násobnost	Trojnásobný
Směr instalace	Horizontal/vertical
Povrchová úprava	Lesklý
Montáž připojovacího zařízení	Povrchová
Výška	227 mm
Šířka	85 mm
Povrchová úprava	Neupravená
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,023 kg
Stupeň ochrany IK	IK02
Certifikace výrobků	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]Aenor

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,000 cm
Šířka balení 1	9,000 cm
Délka balení 1	23,000 cm
Hmotnost balení 1	27,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	15
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	503,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	180
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm

Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	6,677 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------