



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo TV/SAT/R
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj gniazda TV	Gniazdo pośrednie (przejściowe)
Dodatkowa informacja o elemencie osprzętu elektroinstalacyjnego	Do systemów rozdzielczych
Odcień koloru	Aluminium
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	3
Telewizyjne gniazdo antenowe	Męski IEC 9,52 mm
Radiowe gniazdo antenowe	Żeńskie IEC 9.52 mm
Gniazdo TV-SAT	Typ F
Tłumienie	4 dB
Przepływ prądu stałego	W gniazdku SAT
Liczba na linię	4
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren); płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wystawania	13 mm
Masa produktu	0,105 kg

Środowisko pracy

Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
