Fiche produit
Caractéristiques

PRA22318
Pragma encastré - 3 x 18 modules - 125 A - sans porte

Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou de composant	Coffret
Type de coffret	Boîtier de distribution
Largeur	Paroi: 456 mm Extérieur: 486 mm
Hauteur	Paroi: 630 mm Extérieur: 660 mm
Profondeur	Paroi: 86 mm Extérieur: 23 mm
Nombre de modules 18mm par rangée	18
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fourni	1 étiquette d'identification 1 kit de repérage 1 bornier 1 obturateur fractionnable
Type de porte	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	36
Nombre total de modules de 18 mm	54
Puissance dissipée en W	68 W
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Description châssis	Sans platine de montage
Entrée de câble	Câble ou tube Pré-découpages latéraux Plaques amovibles
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 38 départs
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm² pour terre 32 x 4 mm² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique
Couleur	Coffret: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004)
Pays ciblé	Belgique
Profondeur d'encastrement	86 mm
Profondeur interne	84 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Tenue au feu	Face avant: 750 °C Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Degré de protection IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25…60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 EN 61439-1 IEC 61439-3

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	51,0 cm
Longueur de l'emballage 1	68,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,66 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	120,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	95,88 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité