




Hoofdkenmerken

Gamma	Pragma
Type product of component	Deur
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Toebehoren behuizing

Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Verzonken Oppervlak
Sleutelnummer	Aantal te vermelden
Type frontplaat	Transparant
Openingszijde deur	Rechts of links
Aantal horizontale rijen	1
Stap van 9 mm	36
Aantal modules (18 mm) per rij	18
Totaal aantal modules (18 mm)	18
Installation description	Opbouw Inbouw
Materiaal kast	Technoplastic
Breedte	426 mm
Hoogte	300 mm
Diepte	20 mm
Kleur	Gerookt

Omgeving

Vuurbestendigheid	750 °C
IP-beschermingsgraad	IP40
IK-beschermingsgraad	IK09
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	50,0 cm
Package 1 Length	37,0 cm
Package 1 Weight	800,0 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	98
Package 2 Height	119,0 cm

Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	78,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------