



### Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou de composant	Porte
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoires pour coffret

### Complémentaires

Installation du coffret	Encastré Surface
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de face avant	Transparent
Sens d'ouverture de la porte	Gauche ou droite
Nombre de rangées horizontales	1
Pas de 9 mm	26
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	13
Description d'installation	Montage en surface Montage encastré
Matière du coffret	Techno plastique
Largeur	336 mm
Hauteur	300 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Fumé

### Environnement

Tenue au feu	750 °C
Degré de protection IP	IP40
Degré de protection IK	IK09
Température de fonctionnement	-25...60 °C

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	42,0 cm
Longueur de l'emballage 1	38,0 cm
Poids de l'emballage 1	700,0 g
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	114
Hauteur de l'emballage 2	120,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm

Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	91,8 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------