



Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	RESI9 RCCB
Type product of component	Aardlekschakelaar
Beschrijving polen	4P
Neutrale positie	Links
[In] nominale stroom	40 A
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	300 mA conform EN/IEC 61008-2-1
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im 500 A conform EN/IEC 61008-2-1
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	6 kA
Kwaliteitslabels	CEBEC

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Stroomstoot	250 A
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Verdeelblok	Onder: biconnect
Stap van 9 mm	8
Hoogte	100 mm
Breedte	75 mm
Diepte	82 mm
Nettogewicht	0,355 kg
Inbouwdiepte	44 mm
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	20000 cycli
Elektrische levensduur	AC-1: 10000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm ² - stijve
Aandraaimoment	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

Normen	EN/IEC 61008-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	2
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-30...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	10,600 cm
Package 1 Length	11,600 cm
Package 1 Weight	366,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,024 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	43,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	67,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.