



Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	Acti9 iTL
Type product of component	Impulsrelais
Korte naam apparaat	iTL
Apparaattoepassing	Standaard
Kolom	2P
Samenstelling poolcontact	2 NO
[In] nominale stroom	16 A
Type net	AC
[Uc] spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V AC 50/60 Hz
Type bediening	Afstands- en handbediening Spoelafsluiting
Type controlesignaal	Impuls
Schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut 100 schakeloperaties/dag
Impulsduur	50 ms...1 s
Type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Vast
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	2
Hoogte	84 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm
Elektrische levensduur	AC-21: 200000 cycli AC-22: 100000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² stijve met Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel met kopring Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² stijve Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² stijve met Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel met kopring
Draadstriplengte	11 mm
Aandraaimoment	1 N.m
Bereik compatibiliteit	Acti 9 iATEt Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c

Omgeving

Normen	EN 669-2-2 EN 669-1
Productcertificeringen	GOST
Kwaliteitslabels	IMQ CEBEC NF KEMA VDE
Geluidsniveau	60 dB
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529 (bij openen) IP40 conform IEC 60529 (in behuizing)
Vervuilingsgraad	3
Tropicalisatie	2
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	112,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	2,87 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm
Package 2 Weight	1,393 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,205 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------