



### Principales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Gamme de produits               | Linergy           |
| Type de produit ou de composant | Fin de câble      |
| Taille d'embout                 | Moyen             |
| Normes                          | DIN 46228-1       |
| Type d'emballage                | Cordon de sachets |
| Quantité du lot                 | 10 jeux de 100    |
| Section de câble                | 4 mm <sup>2</sup> |

### Complémentaires

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Type d'embout                         | Conducteur simple          |
| Information complémentaire            | Non isolé                  |
| Matière de la collerete               | Plastique sans halogène    |
| Matériau des tubes                    | Cuivre conforme à ISO 1337 |
| Nombre de câbles                      | 1                          |
| Jauge AWG                             | AWG 12                     |
| Dimension de la lunette d'encadrement | Ø 5.4 mm                   |
| Diamètre du tube                      | 3,2 mm                     |
| Longueur                              | 12 mm                      |
| Longueur du tube                      | 12 mm                      |
| Poids du produit                      | 0,3 kg                     |

### Environnement

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | -20...105 °C |
|-------------------------------|--------------|

### Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 0,400 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 0,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 1,400 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 0,200 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 1,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 4,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 6,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 25,000 g  |
| Type d'emballage 3             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 10000     |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,625 kg  |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                             |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes                                                                                                                                          |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|