



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Korte naam apparaat	VZ
Type product of component	Extra nulblok
Prestatieniveau	Hoog prestatieniveau
Beschrijving polen	1N
Type en samenstelling contact	1 NO
Werking contacten	Vroeg-maak, laat-verbreek
Compatibiliteit product	V3 V4
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys VARIO lastscheider
Type net	AC DC
Netfrequentie	50/60 Hz

Complementaire kenmerken

Montagelocatie	Links Rechts
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	80 A
Mechanische levensduur	30000 cycli
Elektrische levensduur	30000 Cycli DC-1...5 30000 cycli AC-21
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 16 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls Schroefklem aansluitingen kabel 25 mm ² - kabelstijfheid: rigide
Aandraaimoment	4 N.m - op schroefklem aansluitingen
Hoogte	83 mm
Breedte	20 mm
Diepte	46 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-3
Productcertificeringen	GL[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA
Beschermende behandeling	TC
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (15 gn) conform IEC 60068-2-27
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60695-2-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,59 cm
Package 1 Width	3,81 cm
Package 1 Length	8,89 cm

Package 1 Weight	0,09 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,28 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------