



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type product of component	Kop voor drukknop
Naam component	XACA

Complementaire kenmerken

Markering	Niet gemarkeerd
Extra informatie operator	Opgestart
Kap/operator of lenskleur	Zwart
Compatibiliteit product	XACA..
Montagelocatie	Voorzijde kast
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Normen	CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Nettogewicht	0,01 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	3,000 cm
Package 1 Weight	9,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	8,000 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	95,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	700
Package 3 Height	30,000 cm

Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,120 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------