



## Principales

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits               | Harmony XAP                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de produit ou de composant | Poste de commande vide sans charnière                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nom abrégé d'appareil           | XAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taille plateau avant produit    | 85 x 226 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondeur utilisable           | 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de découpes              | Non percé                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur de la base du boîtier   | Gris                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Couleur du capot                | Gris                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matière                         | Polyester renforcé verre                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entrée de câble                 | Non percé                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Degré de protection IP          | IP65 conforme à IEC 60529<br>IP69 conforme à NF C 20-010<br>IP69K                                                                                                                                                                                                                              |
| Résistance aux agents chimiques | Résistance élevée aux acides<br>Résistance élevée à tous les solvants<br>Résistance élevée aux bases<br>Résistance élevée au diesel<br>Résistance élevée aux sels minéraux<br>Résistance élevée aux huiles et aux graisses<br>Résistance élevée au pétrole<br>Résistance élevée à l'eau de mer |

## Complémentaires

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Poids du produit  | 0,6 kg                                    |
| Tenue à la flamme | M3 conforme à CSTB<br>VO conforme à UL 94 |

## Environnement

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection              | TH<br>TC                                                           |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                                                        |
| Température de fonctionnement         | -40...70 °C                                                        |
| Catégorie de surtension               | Classe II conforme à IEC 60536<br>Classe II conforme à NF C 20-030 |
| Tenue au feu                          | 850 °C conforme à NF C 20-455<br>960 °C conforme à IEC 92          |

## Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 14,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 23,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 689,900 g |
| Type d'emballage 2             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 72        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2  | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2  | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 62,680 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACh                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|