



## Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAP
Type product of component	Gegoten leeg besturingsstation
Korte naam apparaat	XAPM
Bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Afmetingen voorplaat product	80 x 80 mm
Bruikbare diepte	49 mm
Zekeringnummer	1 uitsnijding
Kleur behuizingsbasis	Blue
Kleur deksel	Blauw
Materiaal	Zinklegering
Ingang kabel	1 gat met blindplug voor ISO 429248 kabelwartel, klemvermogen: 20 mm 1 gat zonder blindplug voor ISO 429248 kabelwartel, klemvermogen: 20 mm
Montage apparaat	Inbouw
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529 IP69 conform NF C 20-010 IP69K

## Complementaire kenmerken

Aantal verticale rijen	1
Gewicht product	0,455 kg

## Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...70 °C
Overspanningscategorie	Klasse I conform IEC 60536 Class I conforming to NF C 20-030

## Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	524 g
Hoogte verpakking 1	8,2 cm
Breedte verpakking 1	9 cm
Lengte verpakking 1	9,2 cm
Gewicht verpakking 2	6,615 kg
Gewicht verpakking 3	116,388 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------