Fiche produit
Caractéristiques

XVUZ12
Harmony XVU - plaque de fixation - pour support vertical - 60mm

Principales

Gamme de produits	Harmony XVU
Type de produit ou de composant	Colonne de signalisation modulaire
Type d'accessoire / élément séparé	Plaque de fixation
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de montage et de fixation
Nom de composant	XVU
Diamètre de fixation	60 mm

Complémentaires

Support de montage	Mural
Compatibilité produit	XVUZ05 XVUZ800 XVUZ400 XVUZ02Q XVUZ02
Matière	Aluminium V-0 ignifuge conforme à UL 94
Couleur du logement	Noir
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V c.a./c.c. 110...240 V c.a.
Longueur	8 mm
Poids du produit	0,36 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Température de fonctionnement	-25…50 °C
Degré de protection IP	IP65
Certifications du produit	CSA[RETURN]UL[RETURN]CE

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,068 cm
Largeur de l'emballage 1	6,844 cm
Longueur de l'emballage 1	11,412 cm
Poids de l'emballage 1	491,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,6 cm
Largeur de l'emballage 2	15,3 cm
Longueur de l'emballage 2	39,8 cm
Poids de l'emballage 2	5,651 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois