



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren/ aparte onderdelen	Bekabelingstoebehoren
Type toebehoren/aparte onderdelen	Connector
Elektrische aansluiting	Gebogen vrouwelijke connector M12, 4 pinnen
Kraagmateriaal	Metaal
Status LED	Zonder
Kabelaansluiting	Schroefaansluitblok / draadgrootte <0,75 mm ² / klemvermogen 3...6 mm

Complementaire kenmerken

Type kabelwartel	Pg 7
Bevestiging kabelconnector	Opschroeven
[Ue] nominale bedrijfsspanning	125 V AC 150 V DC
[In] nominale stroom	3 A
Materiaal kast	Kunststof
Minimum insulating resistance	1000 GOhm
Contactweerstand	8000 μOhm
Nettogewicht	0,02 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,169 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	58,192 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------