



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique eindschakelaars XC Standard
Naam reeks	Standaard formaat
Type product of component	Behuizing eindschakelaar
Korte naam apparaat	ZC2J
Samenstelling lichaam	Vast
Compatibiliteit product	XC2J
Bijbehorende kop	ZC2JE64 ZC2JE70 ZC2JE03 ZC2JE63 ZC2JE65 ZC2JE05 ZC2JE66 ZC2JE09 ZC2JE61 ZC2JE62 ZC2JE02 ZC2JE01
Materiaal lichaam	Metaal
Ingang kabel	1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland (included)
Aantal polen	1
Type en samenstelling contact	1 C/O
Werking contacten	Snap action
Aantal stappen	1 1 position
Legering contacten	Contacten geplatineerd zilver

Complementaire kenmerken

Lokale display	Zonder
Elektrische aansluiting	Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Positieve opening	Zonder
Minimale activeringssnelheid	0,01 m/min
Ie toegekende bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V conform IEC 60947-1 voor contactblok 300 V conform CSA C22.2 Nr 14 voor contactblok
Maximum resistance across terminals	0,25 mOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
Kortsluitbeveiliging	10 A patroon zekering, type gG
Elektrische levensduur	5000000 Cycli, DC-13 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycli, DC-13 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycli, DC-13 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
Breedte	40 mm
Hoogte	81 mm
Diepte	41 mm
Nettogewicht	0,355 kg
Beschrijving klemmen ISO nr 1	(13-14)NO (11-12)NC

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK08
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C voor standaard omgeving
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	4,6 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	374,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,76 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	132,66 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------